



# Válvula solenoide VUVG-L14-T32C-AZT-G18-1H2L-F1A

Número de referência: 8164561

**FESTO**



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 2x 3/2 vias, monoestável, fechada      |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                               |
| Tamanho da válvula                                                 | 14 mm                                  |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 560 l/min                              |
| Porta de trabalho pneumática                                       | G1/8                                   |
| Tensão de funcionamento                                            | 24 V DC                                |
| Pressão operacional                                                | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar   |
| Construção                                                         | Bobina do pistão                       |
| Método de reposição                                                | Mola pneumática                        |
| Certificado                                                        | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Autoridade emissora do certificado                                 | UL MH19482                             |
| Nível de proteção                                                  | IP40                                   |
| Largura nominal                                                    | 4.6 mm                                 |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                          |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                  |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                            |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção<br>Coberto    |
| Tipo de controle                                                   | Pilotado                               |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Externo                                |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição positiva                  |
| Pressão de piloto MPa                                              | 0.15 MPa...0.8 MPa                     |
| Pressão do piloto                                                  | 1.5 bar...8 bar                        |
| Adequabilidade para vácuo                                          | não                                    |
| Desligar tempo de comutação                                        | 33 ms                                  |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 11 ms                                  |
| Ciclo de funcionamento                                             | 100%                                   |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 700 µs                                 |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 900 µs                                 |

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características da bobina                              | 24V CC: 0,8W                                                                                                                                        |
| Flutuações permissíveis da tensão                      | +/- 10 %                                                                                                                                            |
| Meio de funcionamento                                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                 |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                 | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)                                                   |
| Resistência à vibração                                 | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6                                                     |
| Ambiente restrito e temperatura média                  | -5 - 50°C<br>Sem redução de resistência ao arranque                                                                                                 |
| Resistência a choques                                  | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                                                                  |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 0 - Sem resistência à corrosão                                                                                                                      |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364 zona III                                                                                                                                  |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni |
| Classe de sala limpa                                   | Classe 5 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                                                                          |
| Temperatura de armazenamento                           | -20 oC...60 oC                                                                                                                                      |
| Temperatura do meio                                    | -5 oC...50 oC                                                                                                                                       |
| Meio de controlo                                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                 |
| Temperatura ambiente                                   | -5 oC...50 oC                                                                                                                                       |
| Peso do produto                                        | 89 g                                                                                                                                                |
| Ligação elétrica                                       | 2 pinos<br>Diagrama de conexões H, conexão horizontal<br>Conectores                                                                                 |
| Tipo de montagem                                       | Alternativa:<br>No guia do coletor<br>Pelo orifício de passagem                                                                                     |
| Conexão de ar piloto 12/14                             | M5                                                                                                                                                  |
| Conexão pneumática 1                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 2                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 3                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 4                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Conexão pneumática 5                                   | G1/8                                                                                                                                                |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                          |
| Material de vedações                                   | HNBR<br>NBR                                                                                                                                         |
| Material da caixa                                      | Liga de alumínio forjada                                                                                                                            |
| Material dos parafusos                                 | Aço revestido                                                                                                                                       |