


# Cilindru cu tija dubla DPZCJ-6-50-P-A-KF

Cod: 194422

FESTO

Cu doua tije tubulare in paralel si juguri la capete, permite echiparea cu senzori de proximitate, cu inele elastice la capetele de cursa.

Aceasta actiune poate fi livrata la cerere cu certificarea ATEX. Datele din filele "simboluri ATEX", "ATEX temperaturi" si "simboluri CE" se refera numai la actiunile cu certificare.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
distanța de la punctul de greutate a sarcinii utile la placa jugului	0 mm
cursa	50 mm
domeniu poziții de capăt ajustabile / lungime	10 mm
diametru piston	6 mm
mod de operare unitate actiune	jug
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
poziție instalare	oricare
ghidaj	ghidaj cu bile cu recirculare
structura constructiva	ghidaj
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2 ... 10 bar
viteza max.	0,5 m/s
modul de functionare	cu actiune dubla
Gaz categoria ATEX	II 2G
tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	c T4
Praf categoria ATEX	II 2D
tip praf cu protectie la aprindere si explozie	c 120°C
Explosion-proof ambient temperature	-5°C ≤ Ta ≤ +60°C
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
temperatura mediului	-5 ... 60 °C
energia de impact in pozitii finale	0,016 Nm
Sarcina utilizabila max.ca functie a cursei la distanta definita xs	2,5 N
forta teoretica la 6 bar, revenire	19 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	19 N
masa miscata	103 g
greutate produs	290 g
racorduri alternative	vezi desenul produsului
racord pneumatic	M3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel de cementare