

Conector cu afisaj MCL-230AC

Cod: 10001

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Greutate produs | 12 g |
| Conectare electrica | Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform DIN EN 175301-803 |
| Tensiune nominala de operare AC | 230 V |
| Frecventa de retea | 50 ... 60 Hz |
| Oscilatii admisibile ale tensiunii | -20 % / +15 % |
| Tip de protectie | IP65 conform IEC 60529 |
| Temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Materialul carcasei | PA6 ranforsat |