


Modul rotatie/ridicare EHMB-20-100

Cod: 1107096

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametrul pinionului de antrenare	6 mm
Cursa de lucru	0 ... 100 mm
marime de fabricatie	20
Unghi de rotatie	fara sfarsit
Pasul curelei de transmisie	2 mm
pozitie instalare	Oricare
tipul reductorului	Actionare cu curea dintata
Structura constructiva	Modul electromecanic rotire/ridicare cu curea de transmisie zimtata
Raport de transmisie	4,5:1
Viteza maxima iesire	300 1/min
Viteza maxima intrare	1.350 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul maxim de actionare	0,7 Nm
Fora de alimentara maxima Fx	480 N
Cuplu de actionare in gol	< 0,07 Nm
Greutate produs	1.716 g
Materialul axului de antrenare	otel
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de antrenare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul curelei dintate	Policloropren cu fibra de sticla