



Ventil pneumatic VL-5/3E-3/4-D-4

Cod: 12464

FESTO

cu suruburi de montare, fara placa de baza



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/3 centru exhaustat
tip de actionare	pneumatic
Latime	76 mm
Debit nominal	4.800 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	18 mm
Marimea ramei	82 mm
Funcie de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	ISO 5599-1
Actionare manuala auxiliara	fara
Cod ISO	408
Tip de comanda	direct
directie de curgere	reversibil
Suprapunere	acoperire pozitiva
Presiune de comanda	3 ... 16 bar
Durata de deconectare	170 ms
Durata de conectare	50 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Nivel presiune zgomot	85 dB(A)
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	2.000 g
tip fixare	Pe placa de conectare cu orificiu si surub
Racord aer de comanda 12	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Racord aer de comanda 14	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 1	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 2	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 3	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 4	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Conexiune pneumatica 5	Dimensiune placa conectare 4 conform ISO 5599-1
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu