



# Drosel de precizie cu supapa de sens GRP-160-PK-4

Cod: 12961

FESTO

servește la reglarea precisă a debitului, cu funcție de reținere.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
funcție ventil	funcție drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatică 1	PK-4
Conexiune pneumatică 2	PK-4
tip de acționare	manual
Elemente de ajustare	Buton rotativ cu scala
tip fixare	Montare pe panou frontal
Debit nominal normal în direcția droselului	75,8 l/min
Debit nominal normal în direcția supapei	245 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Materialul carcasei	ranforsat PA
poziție instalare	Oricare
Presiune operare de la 2 la 1	0 ... 8 bar
Debit nominal standard pe direcția de control de la 0,1->0 MPa (1->0 bari, 14,5->0 psi)	38 l/min
Debit nominal standard pe direcția de non-retur de la 0,1->0 MPa (1->0 bari, 14,5->0 psi)	25 ... 90 l/min
Debit normal pe direcția de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	129 l/min
Debit normal pe direcția de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	245 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Gaze inerte
Indicație pentru mediul de lucru și cel de pilotare	funcționare cu lubrifiere imposibilă
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Greutate produs	48 g
Indicație material	conform RoHS
Materialul etansărilor	NBR PVC
Materialul suportului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul conectorului PK	Aliaj de aluminiu forjat Alama
Materialul suruburilor	otel