



# Senzor de proximitate SMPO-1-H-B

Cod: 31008

FESTO

fara kit de montare.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	Design in bloc
Principiu de masurare	magnetic
presiune de operare	2 ... 6 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Temperatura mediului	-15 ... 60 °C
Reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,2 mm
Durata de anclansare	< 30 ms
durata de deconectare	< 25 ms
tip fixare	cu orificiu cu accesorii
functie ventil	3/2
Conexiune pneumatica	niplu-fisa PK-3
Greutate produs	14 g
Materialul carcasei	Alama PA POM
Afisarea starii de comutare	optic
Tip de protectie	IP65
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L