


Unitate de ghidare FENG-50- -KF

Cod: 34489

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
cursa	10 ... 500 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Forta maxima Fy	1.260 N
Forta maxima Fy static	1.600 N
Forta maxima Fz	1.260 N
Forta maxima Fz static	1.600 N
Momentul maxim Mx	65 Nm
Momentul maxim Mx static	83 Nm
Momentul maxim My	70 Nm
Momentul maxim My static	89 Nm
Momentul maxim Mz	70 Nm
Momentul maxim Mz static	89 Nm
Forta de deplasare	15 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	49 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	4.030 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	49 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	60 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,7 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu, anodizat