

Cilindru standard DNG-200- -PPV-A-S2


Cod: 34633

Produs in retragere de pe piata


FESTO

conform ISO 15552, NF E 49 003.1 SI UNI 10 290, cu teava profil,
pentru sesizare fara contact, amortizare reglabila la capete.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in
2014. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 2.000 mm
diametru piston	200 mm
filet tija de piston	M36x2
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	Tija piston, bilaterala
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
lungime de amortizare	50 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	18.096 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	18.096 N
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G3/4
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu