



# Cablu encoder NEBM-M12G8-E-7-LE8

Cod: 1451589

★ Gama de produse standard

adevat pentru motor pas cu pas EMMS-ST-...

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                       | valoare                                    |
|--|--|
| Identificarea cablului                               | fara suport pentru eticheta                |
| Conexiune electrica 1, functie                       | Camp magnetic lateral                      |
| Conexiune electrica 1, design                        | rotund                                     |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii              | Priza                                      |
| Conexiune electrica 1, iesirea cablului              | Drept                                      |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare          | M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101 |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire            | 8  |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate             | 8  |
| Conexiune electrica 2, functie                       | pe partea de comanda                       |
| Conexiune electrica 2, tipul conexiunii              | cablu                                      |
| Conexiune electrica 2, tehnica de conectare          | capat deschis                              |
| Conexiune electrica 2, numar de pini/fire            | 8  |
| Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate             | 8  |
| Domeniul tensiunilor de operare DC                   | 0 ... 30 V                                 |
| Tensiune nominala de operare DC                      | 24 V                                       |
| Domeniul tensiunilor de operare AC                   | 0 ... 30 V                                 |
| Tensiune nominala de operare AC                      | 24 V                                       |
| Lungimea cablului                                    | 7 m  |
| Caracteristica cablu                                 | Suitable for energy chains                 |
| Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu       | >= 68 mm                                   |
| Diametrul cablului                                   | 6,8 mm                                     |
| Structura cablului                                   | 4x2x0,14<br>ecranat                        |
| Sectiunea transversala a conductorului               | 0,14 mm <sup>2</sup>                       |
| Capete conductor de cablu                            | Bucsa de capat pentru conductor            |
| Tip de protectie                                     | IP65                                       |
| Nota cu privire la gradul de protectie               | in stare montata                           |
| Temperatura mediului                                 | -40 ... 80 °C                              |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 80 °C                               |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)          | in conformitate cu directivele EU RoHS     |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)  | conform reglementarilor UK RoHS            |
| Conformitatea PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                             |
| Indicatie material                                   | conform RoHS                               |
| Materialul invelisului cablului                      | TPE-U(PUR)                                 |
| Culoare invelis cablu                                | gri  |