

Cilindru standard DNG-250- -PPV-A-S3


Cod: 151894

Produs in retragere de pe piata

FESTO

conform ISO 15552, NF E 49 003.1 SI UNI 10 290, cu teava profil, pentru sesizare fara contact, amortizare reglabila la capete.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 2.000 mm
diametru piston	250 mm
filet tija de piston	M42x2
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei variante	pentru senzor de proximitate Cilindru cu tija de piston rezistenta la coroziune si la acid, piulita tije de piston din otel inalt, raclor din FKM
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
lungime de amortizare	60 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	28.270 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	29.450 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	360 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	30.800 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	otel inalt aliat