

Robinet cu bila


VZBF-1-P1-20-D-2-F0405-V15V15

Cod: 4810853

FESTO

otel inoxidabil, 2/2 , latime nominala 1", flansa F0405, PN20, ANSI
clasa 150

Festo este doar un revanzator al acestui produs, nu producatorul
acestuia.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 2 cai
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Flansa conform ANSI B16.5 clasa 150
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Forma gaurii de flansa	F0405
Diametru interior	24 mm
Diametru nominal DN	25
functie ventil	2/2
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	20
Momentul de desprindere la diferenta de presiune, ventil de proces PN	12 Nm
bazat pe norme	ANSI B16.5 clasa 150 ISO 5211
Mediu	Vapori Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa Fluide neutre
Temperatura medie	-20 ... 200 °C
Debit Kv	87 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Turnat din otel inoxidabil
Cod material carcasa	1.4408
Materialul etansarilor	FPM Grafit PCTFE PTFE
Materialul bilei	Turnat din otel inoxidabil
Numar material sfera	1.4408
Materialul axului	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod referitor la material pentru arbore	1.4401
Greutate produs	3.050 g
Aprobare	API607 CRN
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune