

# Sina de montare SLMS-25- -

Cod: 152745

FESTO

pentru montarea senzorilor pe unitatea liniara SLM.  
Lungimea totala a ghidajului este de 212 mm, plus cursa.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	canal de tip T pentru senzorul de proximitate
Lungime maxima profil	2.800 mm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	sina senzori
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
tip fixare	cu orificiu si surub
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel aliaj inalt