

Cilindru standard ESN-25-50-P


Cod: 5103

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Conform DIN ISO 6432 cu garnituri de amortizare elastice la pozitiile de capat. Optiuni variate de montare, cu sau fara componente aditionale de montare.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	50 mm
Diametru piston	25 mm
Filet tija de piston	M10x1,25
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
Corespunde normelor	CETOP RP 52 P ISO 6432
Capat tija de piston	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston teava de cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1,2 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
energia de impact in pozitii finale	0,3 J
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	270 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	238 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	10,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	260 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	11 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Informatii material capac	Aliaj de aluminiu forjat incolor eloxat
Informatii material etansari	NBR TPE-U(PU)
Informatie material tija de piston	otel inoxidabil aliaj inalt
Informatie material teava de cilindru	otel inoxidabil aliaj inalt