


Actionare oscilanta DSM-T-10-240-P-FW

Cod: 1562318

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| marime de fabricatie | 10 |
| unghi de amortizare | 0,5 deg |
| Unghi de oscilatie | 0 ... 240 deg |
| Amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa |
| pozitie instalare | Oricare |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| Structura constructiva | aripa oscilanta |
| Detectarea pozitiei | fara |
| presiune de operare | 3,5 ... 8 bar |
| Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 2 Hz |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 1,7 Nm |
| Moment de inertie admisibil | 0,0026 kgm ² |
| Greutate produs | 210 g |
| tip fixare | cu filet interior |
| Conexiune pneumatica | M3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul arborelui de anternare | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul etansarilor | TPE-U(PU) |
| Materialul carcasei | Aluminiu eloxat |