

Cablu de conectare KMP6-25P-20-2,5


Cod: 530046

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

pentru insula de ventil CPA-SC, cu stecher Sub-D 25 pini pentru
20 bobine, 2,5 m lungime.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4
cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	DIN 41652
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	432 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	25
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	2 suruburi 4-40 UNC
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	25
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	2,8 A
Rezistenta la tensiune	1 kV
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 103 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 103 mm
Diametrul cablului	10,3 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,25 mm
Structura cablului	20x0,25+5x0,34
Sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm ² 0,34 mm ²
Capete conductor de cablu	taiat direct
Tip de protectie	IP40
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Temperatura de depozitare	-25 ... 75 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS

Caracteristica	valoare
Grad de contaminare	2
Materialul invelisului cablului	PVC
Culoare invelis cablu	gri
Materialul carcasei	ranforsat PBT
Culoare carcasa	gri
Materialul suruburilor cu blocare	Alama nichelata
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu aur