


Motor pas cu pas MTR-ST-87-48S-GA

Cod: 530067

FESTO

cu reductor.

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
joc de rasucire	$\leq 0,25$ deg
tipul reductorului	cutie de viteza planetara
Gear unit ratio	4:1
clasa de protectie a izolatiei	B
tensiune nominala DC	48 V
curent nominal motor	4,7 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	45 - 80 %
tip de protectie	IP43
temperatura mediului	0 ... 50 °C
momentul de inertie total la antrenare	4,52 kgcm ²
momentul de rotatie de antrenare al reductorului	23 Nm
eficienta reductorului	0,9
momentul de oprire al motorului	23,29 Nm
momentul de inertie al reductorului	0,52 kgcm ²
momentul de inertie al rotorului	4 kgcm ²
rigiditate la torsiune	$\leq 5,2$ Nm/arc
incarcare axiala admisibila a arborelui	1.200 N
incarcare radiala admisibila a arborelui	950 N
greutate produs	6.400 g
tehnologie de racordare electrica	fisa