



Combinatie aparate preparare MSB6-1/2:H2N3M1-WP

Cod: 530214

FESTO

constand din filtru, ventil de reglare a presiunii, ungator, placa de fixare pe perete.

Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 40 µm, cu manometru, pahar din plastic cu cos din plastic, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | 6 |
| serie | MS |
| siguranta de actionare | buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 40 µm |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | regulator cu manometru filtru standard ungator cu ceata de ulei |
| protectie pahar | cos de protectie din material plastic |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| presiune de operare | 1,5 ... 18 bar |
| domeniul de reglare a presiunii | 1 ... 12 bar |
| debit nominal normal | 3.500 l/min |
| mediu de operare | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| clasa de puritate a aerului la iesire | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| greutate produs | 2.000 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic 1 | G1/2 |
| racord pneumatic 2 | G1/2 |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |