

Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:H7N3M2-WP

Cod: 531089

FESTO

compus din filtru, regulator de presiune, ungator, placa de montare pe perete. Presiune maxima la iesire 12 bar, filtru 40 µm, cu manometru, cos metalic, purjare automata, directia curgerii de la stanga la dreapta



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	regulator cu manometru filtru standard ungator cu ceata de ulei
protectie pahar	cos de protectie metalic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	2 ... 12 bar
domeniul de reglare a presiunii	1 ... 12 bar
debit nominal normal	800 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4