



# Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:H7N3M2-WP-Z

Cod: 531090

FESTO

compus din filtru, regulator de presiune, ungator, placa montare pe perete. Presiune maxima la iesire 12 bar, filtru 40 µm, cu manometru, cos metallic, purjare automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	regulator cu manometru filtru standard ungator cu ceata de ulei
protectie pahar	cos de protectie metalic
afisarea presiunii	cu manometru
domeniul de reglare a presiunii	1 ... 12 bar
presiune de intrare 1	1,5 ... 12 bar
debit nominal normal	800 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	5.7.- conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4