



Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:H8N3M2-WP

Cod: 531095

FESTO

constand din filtru, ventil de reglare a presiunii, ungator, placa de fixare pe perete.

Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 40 µm, cu manometru, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	regulator cu manometru filtru standard ungator cu ceata de ulei
protectie pahar	cos de protectie metalic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1,5 ... 14 bar
domeniul de reglare a presiunii	1 ... 12 bar
debit nominal normal	800 l/min
mediu de operare	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4