



Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:J3D1A1-WP

Cod: 531105

FESTO

Constand din filtru-ventil de reglare, ventil de anclansare electric, ventil de crestere progresiva a presiunii, placa de fixare pe perete. Presiunea de iesire maxima 12 bar, filtru de 5 µm, cu manometru, buton reglare blocabil, pahar din material plastic cu cos din material plastic, evacuare manuala a condensului, debit de tranzit de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | 4 |
| serie | MS |
| siguranta de actionare | buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| finetea filtrului | 5 µm |
| evacuare condensat | rotativ manual |
| structura constructiva | ventil de refacere a presiunii ventil de anclansare filtru - regulator cu manometru |
| functiune de regulator | presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers |
| protectie pahar | cos de protectie din material plastic |
| afisarea presiunii | cu manometru |
| presiune de operare | 4,5 ... 14 bar |
| domeniul de reglare a presiunii | 4 ... 12 bar |
| debit nominal normal | 700 l/min |
| caracteristica bobina | 24V DC |
| mediu de operare | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| clasa de puritate a aerului la iesire | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| greutate produs | 1.600 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic 1 | G1/4 |
| racord pneumatic 2 | G1/4 |
| racord pneumatic 3 | G1/4 |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru pahar | PC |