


Senzor de proximitate SMT-8-SL-PS-LED-24

Cod: 531145

FESTO

electric, fara contact, PNP, pentru pentru actionari cu canale de 8 mm pentru senzori, cu fisa M8.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
iesire de comutare	PNP
functiune de element de comutare	inchizator
curentul max. de iesire	200 mA
racord electric	fisa M8x1 cu 3 poli
design	pentru canelura T
corespunde normelor	EN 60947-5-2
rezistenta la scurt-circuit	da
principiul de masurare	inductiv
protectie contra inversarii polaritatii	pentru toate racordurile electrice
afisarea starii de comutare	LED galben
durata de deconectare	$\leq 0,5$ ms
durata de anclansare	$\leq 0,5$ ms
frecventa max. de comutare	1.000 Hz
Tensiune de izolare	50 V
putere de comutare max. DC	6 W
curent rezidual	$\leq 0,1$ mA
cadere de tensiune	$\leq 1,8$ V
rezistenta la suprasarcina	disponibil
grad de contaminare	3
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura mediului	-25 ... 70 °C
aprobare	C-Tick
cuplul maxim de pornire	0,2 Nm
greutate produs	5 g
reproductibilitatea valorii de comutare	+/- 0,1 mm
racordare pe directia evacuarii	pe lungime
tip fixare	prins cu clama in canelura T inserabil in canal pe lungime
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama PA otel inoxidabil inalt aliat cromat