


# Modul de manipulare HSP-12-AS-AD

Cod: 533606

FESTO

fara actionare, cu montare in lagare si arbore, cu capac de protectie.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
Cursa Y	52 ... 68 mm
Cursa Z	20 ... 30 mm
Cursa Z de lucru	15 mm
Amortizare	CC: Amortizor de soc la ambele capete Caracteristica soft
pozitie instalare	Sina de ghidare vertical
Structura constructiva	Arbore de actionare ghidaj in cruce secventa de miscare ghidata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj in cruce
Durata minima a ciclului	0,6 s
Precizie de repetare	±0,01 mm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Momentul maxim de actionare la arbore	1,25 Nm
Fora axiala maxima la arbore	18 N
Momentul maxim Mx dinamic	1,1 Nm
Momentul maxim Mx static	5 Nm
Momentul maxim My dinamic	1,1 Nm
Momentul maxim My static	5 Nm
Momentul maxim Mz dinamic	1,1 Nm
Momentul maxim Mz static	5 Nm
Sarcina efectiva maxima	0,5 kg
Fora radiala maxima la arbore	45 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	40 N
Greutate produs	2.500 g
fixare unitate frontala	cu orificiu
tip fixare	cu orificiu cu pana de canal
Materialul sub bazei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul ghidajului transversal	Otel calit
Materialul pieselor laterale	Aliaj de aluminiu forjat