


# Modul de manipulare HSP-25-AP

Cod: 533615

FESTO

cu actionare oscilanta.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
Cursa Y	130 ... 170 mm
Cursa Z	50 ... 70 mm
Cursa Z de lucru	25 mm
Amortizare	CC: Amortizor de soc la ambele capete Caracteristica soft
pozitie instalare	Sina de ghidare vertical
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	ghidaj in cruce modul oscilant secventa de miscare ghidata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj in cruce
presiune de operare	4 ... 8 bar
Durata minima a ciclului	1 s
Precizie de repetare	±0,02 mm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Momentul maxim Mx dinamic	3,2 Nm
Momentul maxim Mx static	15 Nm
Momentul maxim My dinamic	3,2 Nm
Momentul maxim My static	15 Nm
Momentul maxim Mz dinamic	3,2 Nm
Momentul maxim Mz static	15 Nm
Sarcina efectiva maxima	1,5 kg
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	65 N
Greutate produs	6.400 g
fixare unitate frontala	cu orificiu
tip fixare	cu orificiu cu pana de canal
Conexiune pneumatica	M5
Materialul sub bazei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul ghidajului transversal	Otel calit
Materialul pieselor laterale	Aliaj de aluminiu forjat