

Checkbox CHB-C-X


Cod: 536084

Produs in retragere de pe piata

forma constructiva compacta.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2015. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametrul max. al pieselor	25 mm
functiune de contorizare	da
tip de protectie	IP64
racord pentru Encoder	conform specificatiei RS 485
lungimea max. a pieselor	Dependent de viteza benzii si de rezolutia ceruta
diametrul min. al pieselor	0,5 mm
lungimea min. a pieselor	1 mm
iesiri	Comanda echipamente de transport comanda benzii / stare de functionare anunt de stare "Avertisment" piesa eronata piesa buna dar orientata eronat piesa buna si orientata corect iesire erori PLC_Power este atinsa valoarea presetata de contorizare
intrari	start extern Counter Reset eroare externa Camera - Enable senzor de acumulare 2 senzor de acumulare 1 senzor extern Teach extern Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 blocare tasta
numarul max. al diverselor orientari pe tip de memorie	8
numarul max. de memorii	12
preselectia cantitatii	software CheckKon
domeniu de contorizare	1 - 2 Mrd.
asigurare interna	siguranta fuzibila 8 A
limitare electronica a iesirilor la	700 mA
suma max. a curentilor la conexiunea PLC	1 A
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la iesirile fara sarcina	750 mA
oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 15 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
conditii de mediu	uscat

Caracteristica	valoare
	ecranarea fata de sursele externe de lumina aer ambiental pe cat posibil curat
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
rezolutie camera	6/100 mm
durata de expunere	128 ... 1.024 μ s
interfata de diagnostic	cu 4 poli M12x1 interfata RS232 115 Kbaud doza