


Cilindru compact ADNP-20-5-A-P-A-QS-4

Cod: 539390

FESTO

conform ISO 21287, cu recunoasterea pozitiei, cu filet extern pe tija de piston, cu racord cu fisa QS integrat.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	5 mm
diametru piston	20 mm
filet tija de piston	M8
bazat pe norme	ISO 21287
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston teava de cilindru
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la corozioane KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
energia de impact in pozitiiile finale	0,16 J
forta teoretica la 6 bar, revenire	141 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	188 N
masa miscata la 0 mm cursa	20 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	17 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	115 g
adaos de masa la 10 mm cursa	2 g
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu filet interior cu accesorii
racord pneumatic	QS-4
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru capac	ranforsat cu PA
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu eloxat lis