

# cablu encoder NEBM-M12G8-E-10-S1G9-V4

Cod: 1617288

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 75 °C
temperatura mediului	-50 ... 80 °C
raza min. de curbura a cablului	100 mm
structura cablului	ecranat 3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	8,2 mm
lungimea cablului	10 m
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)