


# Portal liniar DHSL-2DGE40ZR-HMP25

Cod: 543012

FESTO

constand din axa electrica cu curea dintata cu axa ghidare si axa modulara de manipulare, pozitionare dinamica si robuste. Interfete definite pentru programul Festo de greifere si actionari oscilante. Se comanda ca si kit de montare sau complet montat si instalat.

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal 4.0
Incarcatura efectiva	0 ... 10 kg
Unitate de actionare, axa Z	HMP-25
Sistem de actionare, axa Z	pneumatic
Pozitie intermediara, axa Z	x 1
Cursa, axa Z	0 ... 400 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Z	$\pm 0,02$ mm
Unitate de actionare, axa Y	2x DGE-40-ZR-KF
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 2.000 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	$\pm 0,1$ mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	$\pm 0,1$ mm