


# Interfata pneumatica VABA-S6-1-X1

Cod: 543416

FESTO

pentru insula de ventile VTSA si VTSA-F, functioneaza ca si adaptor intre conectarea paralela in insula si conectarea seriala (concatenarea) CPX.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Interfata insule de ventile	Tip 44, VTSA
Diagnostic	subtensiune, ventile
Numarul maxim de pozitii de ventile	16 cu ventile bistabile 32 cu ventile monostabile
Display LED	1 diagnoza de grup Status canal pe ventile
Parametrizare	Modul Fail-safe pe canal Fortare pe canal Mod inactiv pe canal Monitorizare modul
Protectie (scurt circuit)	siguranta electronica interna pe iesire ventil
Domeniul tensiunilor de operare DC	21,6 ... 26,4 V
Consum curent propriu la tensiunea de operare	Tipic 15 mA (tensiune de alimentare la partea electronica) Tipic 50 mA (tensiune alimentare pentru ventil)
Alimentare maxima cu curent pe canal	0,2 A
Curent total maxim pe modul	4 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Canal de izolare electrica - bus intern	Da, pentru alimentare suplimentara
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	590 g
Conectare electrica	Fieldbus prin CPX
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	PA
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune