


Combinatie de unitati de preparare aer MSB6N-1/2:C3J3F3-WP

Cod: 543586

FESTO

Constand din ventil on-off, filtru regulator, modul de ramificare cu releu de presiune fara indicare, placa de fixare pe perete.
Presiune maxima iesire 12 bar, filtru 5 µm, cu manometru, cu buton blocabil, pahar si pahar protectie din plastic, purjare manuala, directie curgere stanga spre dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor cu accesorii care pot fi inchise
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	5 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Modul de ramificare ventil on-off Filtru regulator cu manometru
Funcctie de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
Protectie pahar	pahar de protectie din material plastic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1,5 ... 18 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Debit nominal	4.400 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	2.000 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	PC