


# Reductor EMGA-40-P-G5-SST-42

Cod: 549429

★ Gama de produse standard

adecvat pentru motoare pas cu pas.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	40 mm
Motor cu flansa	42 mm
Joc de rasucire	0,25 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	5:1
Viteza maxima de intrare	18.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	14 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,019 kgcm <sup>2</sup>
Cuplu maxim iesire	22 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	1 Nm/arcmin
Greutate produs	350 g
Interfata reductor arbore de iesire	40G
Interfata reductor arbore de antrenare	42A
Indicatie material	conform RoHS