



Combinatie de unitati de preparare aer MSB6N-1/2:J3D7A1-WP

Cod: 550511

FESTO

constand din filtru regulator, ventil on-off, ventil soft start, placa de fixare pe perete. Presiune maxima de iesire 9 bar, filtru 40 µm, cu manometru, cu buton blocabil, pahar si pahar protectie din plastic, purjare manuala, directie curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor cu accesorii care pot fi inchise
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	5 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	ventil de start ventil on-off Filtru regulator cu manometru
Functie de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
Protectie pahar	pahar de protectie din material plastic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	4,5 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	4 ... 9 bar
Debit nominal	3.000 l/min
Caracteristica bobina	24 V DC: 2.5 W
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Gaze inerte
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	2.400 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul paharului	PC