


Uscator cu adsorbție PDAD-100-G1/2

Cod: 552175

FESTO

Pentru uscarea și curățarea aerului comprimat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	vertical orizontal
Structura constructiva	uscator cu adsorbție regenerabil la rece
presiune de intrare 1	4 ... 16 bar
Marcaj KC	KC-EMV
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente de presiune conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice conform reglementărilor UK privind EMC Reglementare UK pentru echipamentele sub presiune
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila fara apa in forma lichida
Punctul de roua	-40 °C
Punct de roua pentru debit redus	-70 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [2:1:2] la -70°C Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [2:2:2] la -40°C
Temperatura medie	2 ... 50 °C
Temperatura mediului	5 ... 50 °C
Greutate produs	47.000 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat