


Modul rotativ ERMB-32

Cod: 552708

FESTO

electric. Interfața de acționare este identică ca cea a acționării oscilante DRQD.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Structura constructiva	Modul rotativ electromecanic cu curea de transmisie zimtata
pozitie instalare	Oricare
Unghi de rotatie	fara sfarsit
Raport de transmisie	3:1
Greutate produs	3.250 g
Diametrul pinionului de antrenare	12 mm
Pasul curelei de transmisie	5 mm
Viteza maxima iesire	300 1/min
Viteza maxima intrare	900 1/min
Momentul maxim de acționare	8,5 Nm
Cuplu de acționare in gol	< 0,5 Nm
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul axului de antrenare	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul arborelui de antrenare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul curelei dintate	Policloropren cu fibra de sticla