

Microfiltru MS9-LFM-N3/4-AUM-HF-DA

Cod: 552988

FESTO

Filtru 0,01µm, pahar metalic, debit crescut, purjare manuala a condensului, cu indicator de presiune diferentiala, directie de curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
serie	MS
marime de fabricatie	9
Structura constructiva	filtru cu fibre
Finetea filtrului	0,01 µm
purjare	rotativ manual
presiune de operare	0 ... 20 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Debit standard maxim pentru clasa de calitate a aerului	7.800 l/min
Debit standard minim pentru clasa calitatii aerului	390 l/min
Eficienta filtrului	99,9999 %
Cantitatea maxima de condens	225 ml
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Continutul rezidual de ulei	0,01 mg/m ³
Indicarea presiunii diferentiale	Afisaj optic
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Conexiune pneumatica 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul protectiei	PA
Materialul filtrului	Fibre de borosilicat
Materialul paharului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul ecranului	PA
Materialul etansarilor	NBR
Greutate produs	2.500 g