



# Unitate de roto-translatie DSL-40-80-270-P-A-S2-B

Cod: 556552

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Miscarile de rotatie si de translatie pot fi comandate independent. Unghiul de rotatie de la 0° la 270° reglabil continuu.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare  |
|--|--|
| Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie           | 0 ... 270 deg  |
| cursa  | 80 mm  |
| Diametru piston  | 40 mm  |
| Unghi de oscilatie                                     | 0 ... 272 deg  |
| Amortizare   | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa   |
| pozitie instalare                                      | Oricare  |
| Ajustare fina  | -6 deg   |
| Mod de functionare                                     | cu actiune dubla   |
| Structura constructiva                                 | aripa oscilanta  |
| Detectarea pozitiei                                    | pentru senzori de proximitate                                      |
| variante   | Tija bilaterala  |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj                      | ghidat prin alunecare  |
| presiune de operare                                    | 2,5 ... 8 bar  |
| Viteza maxima de impact                                | 500 mm/s   |
| Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 2 Hz   |
| Jocul unghiului de oscilare                            | 2 deg  |
| Precizie de repetare                                   | 1 deg  |
| mediu de operare                                       | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare    | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                   | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                 |
| Conformitatea PWIS                                     | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura mediului                                   | -10 ... 60 °C  |
| Cuplu de sarcina dinamic                               | 1,1 Nm   |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur  | 495 N  |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans  | 660 N  |
| Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)             | 20 Nm  |
| Moment de inertie admisibil                            | 0,00024 kgm <sup>2</sup>   |
| Greutate produs  | 5.000 g  |
| greutatea de baza la 0 mm cursa                        | 5.000 g  |
| adaos de greutate la 10 mm cursa                       | 170 g  |
| tip fixare   | prins in fanta T<br>cu filet exterior<br>la alegere:               |
| Conexiune pneumatica                                   | G1/8   |
| Materialul protectiei                                  | Aliaj de aluminiu forjat<br>eloxat                                 |
| Materialul etansarilor                                 | TPE-U(PU)  |
| Materialul carcasei                                    | Aliaj de aluminiu forjat<br>fin eloxat                             |
| Materialul tijei                                       | Otel calit   |