

# Cilindru rotund DSNU-63-320-PPS-A

Cod: 559334

FESTO

cu amortizare auto-reglabila pneumatica, la pozitia de capat



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	320 mm
Diametru piston	63 mm
Filet tija	M16x1,5
Amortizare	PPS: amortizare pneumatica auto-reglabila la capat de cursa
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Piston tija Corp cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la corozioane KBK	2 - Rezistenta moderata la corozioane
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	21 mm
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	1.681,9 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	1.870,3 N
Masa in miscare	1.259 g
Greutate produs	2.853 g
tip fixare	cu accesorii
Conexiune pneumatica	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul tijeii	otel aliaj inalt
Materialul corpului cilindrului	otel inoxidabil aliaj inalt