


Cilindru compact ADVUL-20-15-P-A-CT

Cod: 183395

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Tija pistonului asigurata antirotatie prin tije de ghidare si jug.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 15 mm |
| diametru piston | 20 mm |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| pozitie instalare | oricare |
| capat tija de piston | filet interior |
| structura constructiva | piston tija de piston |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| variante | tija de piston unilaterala |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj | tija de ghidare cu jug |
| presiune de operare | 1,5 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -5 ... 60 °C |
| energia de impact in pozitiiile finale | 0,14 J |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 141 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 188 N |
| tip fixare | cu accesorii la alegere: cu gaura de trecere |
| racord pneumatic | M5 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru surub cu brida | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari dinamice | TPE-U(PU) NBR |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminiu |