


Actionare oscilanta DRVS-6-180-P

Cod: 1845707

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
unghi de amortizare	0,5 deg
Unghi de oscilatie	0 ... 180 deg
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	aripa oscilanta
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Arbore cu canelura
Presiune de operare Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
presiune de operare	3,5 ... 8 bar
Frecventa maxima de rotire la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	3 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 6
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Forta axiala maxima	10 N
Forta radiala maxima	15 N
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,15 Nm
Moment de inertie admisibil	0,00065 kgm ²
Greutate produs	38 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat