


Ventil proportional pentru presiune VPPX-8F-L-1-F-0L10H-S1

Cod: 570970

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Deschidere nominala, alimentare | 8 mm |
| Deschidere nominala, aerisire | 7 mm |
| tip de actionare | electric |
| Principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | Regulator cu membrana, pilotat |
| Rezistenta la scurt-circuit | Pentru toate conexiunile electrice |
| Nota de siguranta | Pozitie de siguranta VPPX |
| protectie contra inversarii polaritatii | Pentru toate conexiunile electrice |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Tip de comanda | pilotat |
| functie ventil | Regulator de presiune proportional cu 3 cai |
| Tip afisaj | LED |
| Domeniu reglare presiune | 0,1 ... 10 bar |
| presiune de intrare 1 | 0 ... 11 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,05 bar |
| Debit nominal | 1.650 l/min |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 21,6 ... 26,4 V |
| Consum maxim de curent | 300 mA |
| Durata de anclansare | 100 % |
| Consumul electric maxim | 7 W |
| Pulsatii reziduale | 10 % |
| Domeniu semnal, iesire analogica | 0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA |
| Domeniu semnal, intrare analogica | 0 - 10 V 4 - 20 mA 0 - 20 mA |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere imposibila |
| Aprobare | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| Marcaj KC | KC-EMV |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS |
| Departament eliberare certificate | UL E322346 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | 10 ... 50 °C |
| Tip de protectie | IP65 |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Greutate produs | 560 g |
| Coefficient temperatura | 0,04 %/K |

| Caracteristica | valoare |
|-------------------------------------|--|
| Acuratete de repetitie FS | 0,5 % |
| Acuratete de repetitie in \pm %FS | 0,5 %FS |
| Conectare electrica | 8 pini M12 stecher |
| tip fixare | cu orificiu cu accesorii la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1 | Placa de conectare |
| Conexiune pneumatica 2 | Placa de conectare |
| Conexiune pneumatica 3 | Placa de conectare |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat eloxat |