

Cilindru compact ADNP-25-50-A-P-A


Cod: 571942

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Conform ISO 21287, pentru sesizare pozitie, cu filet exterior pe tija.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	50 mm
Diametru piston	25 mm
Filet tija de piston	M8
bazat pe norme	ISO 21287
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
Capat tija de piston	Filet exterior
Structura constructiva	Piston Tija de piston teava de cilindru
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu ungere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
energia de impact in pozitiile finale	0,24 J
Forta teoretica la 6 bar, revenire	247 N
Forta teoretica la 6 bar, inaintare	295 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	20 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	19 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	116 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	2 g
tip fixare	la alegere: cu orificiu cu filet interior cu accesorii
Conexiune pneumatica	M5
Informatii material capac	ranforsat PA
Informatii material etansari	TPE-U(PU)
Informatie material tija de piston	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Informatie material teava de cilindru	Aliaj de aluminiu forjat fin eloxat