

Unitate de preparare a aerului FRC-3/4-D-7-MAXI-A-MPA


Cod: 8002350

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Presiune de iesire maxima 7 bar, cu manometru, finete filtrare 40µ.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | Maxi |
| serie | D |
| Blocare regulator | Buton rotativ cu opritor |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| purjare | complet automat |
| Structura constructiva | Filtru regulator cu manometru lubrifiant proportional standard |
| Cantitatea maxima de condens | 80 cm ³ |
| Finetea filtrului | 40 µm |
| Protectie pahar | pahar de protectie metalic |
| Afisarea presiunii | cu manometru |
| presiune de operare | 2 ... 12 bar |
| Domeniu reglare presiune | 0,5 ... 7 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,4 bar |
| Debit nominal | 8.500 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gaze inerte |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 2.390 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | G3/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G3/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |
| Materialul paharului | PC |