

Cilindru standard DNG-40-320-PPV-A

Cod: 36342

FESTO

conform ISO 15552, NF E 49 003.1 SI UNI 10 290, cu teava profil,
pentru sesizare fara contact, amortizare reglabila la capete.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	320 mm
diametru piston	40 mm
filet tija de piston	M12x1,25
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	0,6 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
lungime de amortizare	21 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	633 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	754 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	40 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	790 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1/4
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminu