



# Ventil VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19

Cod: 4514748

FESTO

3/2 monostabil, armatura tip F19



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Latime	51 mm
Debit nominal	2.794 l/min
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2 ... 8 bar
Structura constructiva	Ventil cu scaun, pilotat
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Departament eliberare certificate	TÜV 968/V 1251.00/21
Deschidere nominala	12 mm
Principiu de etansare	dur
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	fara
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	extern intern
directie de curgere	nu este reversibil
Functie de siguranta	Exhaustare sigura
Safety Integrity Level (SIL) = Nivel de siguranta integrata	Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 3 (cerere ridicata) pana la SIL 3 Low Demand mode
Indicatii privind presiunea de operare	0 - 0.8 MPa cu pilotare externa
Debit Kv alimentare	2,56 m3/h
Debit Kv exhaustare	3,17 m3/h
Debit nominal standard 2-3	3.466 l/min
Durata de deconectare	14 ms
Durata de conectare	25 ms
mediu de operare	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-25 ... 60 °C
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Greutate produs	880 g
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu emailat