


Cuplaj  
EAMD-25-22-8-10X12  
Cod: 5010861

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	8 mm
Diametru de prindere 2	10 mm
marime de fabricatie	25
Lungime nominala	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	8 Nm
Greutate produs	43,4 g
Indicatie material	conform RoHS