


Interfata pneumatica VABA-S6-1-X1-3V-CB

Cod: 8082879

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Interfata insule de ventile	Tip 44, VTSA
Diagnostic	Fire intrerupte pe bobina ventilului Scurtcircuit la ventile subtensiune, ventile
Numarul maxim de pozitii de ventile	12 cu ventile bistabile 24 pentru ventil monostabil
Display LED	1 diagnoza de grup 3 alimentare cu tensiune Status canal pe ventile
Parametrizare	Modul Fail-safe pe canal Fortare pe canal Mod inactiv pe canal Monitorizare modul
Protectie (scurt circuit)	siguranta electronica interna pe iesire ventil
Domeniul tensiunilor de operare DC	21,6 ... 26,4 V
Consum curent propriu la tensiunea de operare	Tipic 11 mA (alimentare cu tensiunea de operare pentru echipamente electronice) Tipic 45 mA (alimentarea cu tensiune pentru ventile)
Alimentare maxima cu curent pe canal	0,2 A
Curent total maxim pe modul	6 A
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Canal de izolare electrica - bus intern	Da
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	580 g
Conectare electrica	Fieldbus 3x M12x1, codificat A 5 pini stecher prin CPX
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	PA
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune