

Racord rapid NPQR-T-G14-Q8

Cod: 8085694

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | standard |
| Deschidere nominala | 6 mm |
| Adancimea de inserare a tubului | 13 mm |
| Tip de etansare la fusul cu insurubare | Inel de etansare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Model | in forma de T |
| Marimea legaturii | 1 |
| Structura constructiva | Principiu Push-Pull |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 232 psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Apa: max. 0,7 MPa la 0 - 80 °C |
| Departament eliberare certificate | NSF C0556009 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F1a |
| clasa de curatenie a incaperii | ISO clasa 4 |
| Food-safe | Vedeti declaratia de conformitate NSF/ANSI 169 |
| Temperatura mediului | -20 ... 150 °C |
| Cuplul nominal de strangere | 7,5 Nm |
| Toleranta la momentul nominal de strangere | ± 20 % |
| Greutate produs | 29,9 g |
| tip fixare | Hexagon exterior SW15 |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 8 mm |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul etansarii filetate | FPM |
| Inel de fixare a materialului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul inelului de eliberare | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul etanării furtunului | FPM |
| Materialul sistemului de retinere al tubului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material inel de suport | PPSU |