



# Separator HPV-22-60-A

Cod: 529354

FESTO

senzori integrati SME-8-.../ SMT-8-...Posibilitate de adaptare optima si precisa prin intermediul bucselor de centrage ZBH.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	60 mm
Diametru piston	22 mm
Precizia maxima de inlocuire	0,3 mm
Joc maxim tachet Sx	0,05 mm
Joc maxim tachet Sz	0,03 mm
Jocul maxim de unghi al bacului de gripper "ax"	0,04 deg
Jocul maxim de unghi al bacului de gripper "ay"	0,07 deg
Jocul maxim de unghi al bacului de gripper "az"	0,12 deg
bac extern de fixare	Gaura de trecere
Amortizare	Fara amortizare
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	piston dublu tija sertar de blocare non-rotativ
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Jumata de impuls	398,1 ms
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj patrat
Durata ciclu	796,1 ms
presiune de operare	3 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Forca maxima la bacul Fz static	180 N
Cuplu maxim la bacul Mr static	9 Nm
Cuplu maxim la bacul Mx static	9 Nm
Cuplu maxim la bacul My static	9 Nm
Forca teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	180 N
Forca teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	225 N
Greutate produs	1.500 g
Masa maxima pe deget de gripper extern	395 g
Racorduri alternative	M5
tip fixare	Filet interior si manson de centrage cu orificiu si bucsa de centrage la alegere:
Conexiune pneumatica	M5