



Combinatie aparate preparare MSB6-1/2-FRC12:J10M2-Z

Cod: 530237

FESTO

Combinatie filtru/regulator de presiune/ungator, presiune maxima de iesire 12 bar, filtru 5 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de metal, evacuare condens automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu inzavorare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru ungator proportional standard
finetea filtrului	5 µm
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	1,5 ... 12 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
debit nominal normal	3.600 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:-]
temperatura mediului	5 ... 60 °C 5 ... 60 °C
greutate produs	1.713 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2